




Cablu de conectare

VDOGF030SCS0003T03STGF030SCS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		aplicatii de sudura
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...85
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...85
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	91,7
Materiale		Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță		alama, anti-stropi
Adecvat portcablu		da



Cablu de conectare

VDOG F030SCS0003T03STGF030SCS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Observații	fara suport de eticheta
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,5 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

