


EY3090



Cabluri de conectare pentru conectarea perdelelor de siguranta

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Execuție	Pentru conectarea perdelelor de lumini de siguranță/panourilor de iluminat de siguranță cu OSSD, pentru receptor
Aplicatie	Configurat pentru operare automata
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 36 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului	
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	47
Materiale	TPU portocaliu; PA
Material turnat	TPU / PA
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Cabluri de conectare pentru conectarea perdelor de siguranta


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Conectare electrică

Cablu: 0,1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PA, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm




Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PA, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben