EY3092

Cabluri de conectare pentru conectarea perdelelor de siguranta

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Execuție		Pentru conectarea perdelelor de lumini de siguran#ă/panourilor de iluminat de siguran#ă cu OSSD, pentru transmitatoare
Aplicatie		configurat pentru "distanta scurta"
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 36 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	44,8
Materiale		TPU portocaliu; PA
Material turnat		TPU / PA
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

EY3092

Cabluri de conectare pentru conectarea perdelelor de siguranta

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Conectare electrică

Cablu: 0,1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PA, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PA, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb