


## Senzor de pozitie rezistent la presiune

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Caracteristicile produsului

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Model electric            | PNP            |
| Functii de iesire         | normal deschis |
| Distanță de comutare [mm] | 5              |
| Carcasa                   | rectangular    |
| Dimensiuni [mm]           | 32 x 20 x 8    |

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...30 DC |
| Consum de energie [mA]          | < 10       |
| Clasa de protectie              | II         |
| Protectie la polaritate inversa | da         |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Functii de iesire                                     | normal deschis       |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1,8                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 100                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 300                  |
| Protectie la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protectiei la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protectie suprasarcina                                | da                   |

## Raza de detectie

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Distanță de comutare [mm]             | 5             |
| Distanța reala de sesizare $S_r$ [mm] | $5 \pm 10 \%$ |



## Senzor de pozitie rezistent la presiune

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

|                                                                                     |                      |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distanța de operare                                                                 | [mm]                 | 0...4,05                                                            |
| <b>Precizia / Devieri</b>                                                           |                      |                                                                     |
| Factor de corectie                                                                  |                      | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
| Histerezis                                                                          | [% din Sr]           | 3...15                                                              |
| Devierea punctului de comutare                                                      | [% din Sr]           | -15...15                                                            |
| <b>Condițiile mediului</b>                                                          |                      |                                                                     |
| Temperatură de ambianță                                                             | [°C]                 | -25...70                                                            |
| Protecție                                                                           |                      | IP 67                                                               |
| <b>Teste / certificari</b>                                                          |                      |                                                                     |
| Ecranare electromagnetică                                                           | EN 60947-5-2         |                                                                     |
| <b>Date mecanice</b>                                                                |                      |                                                                     |
| Carcasa                                                                             |                      | rectangular                                                         |
| Mod de instalare                                                                    |                      | montaj la același nivel                                             |
| Dimensiuni                                                                          | [mm]                 | 32 x 20 x 8                                                         |
| Materiale                                                                           |                      | Zinc turnat sub presiune; PA 12-GF30                                |
| <b>Afisaj / elemente de operare</b>                                                 |                      |                                                                     |
| Display                                                                             | Stare de funcționare | 1 x LED, galben                                                     |
|                                                                                     | Operare              | 1 x LED, verde                                                      |
| <b>Observații</b>                                                                   |                      |                                                                     |
| Unitate de ambalare                                                                 |                      | 1 buc.                                                              |
| <b>Conectare electrică - mufa</b>                                                   |                      |                                                                     |
| Cablul: 2 m, PVC; rețea de raze; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                           |                      |                                                                     |
| Conector: 1 x M12; codificare: A                                                    |                      |                                                                     |
|  |                      |                                                                     |

## Senzor de pozitie rezistent la presiune

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

### Racord

