


IDE2040-ABOW/TS-700-A

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!





Senzor inductiv

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		40
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica		40
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		40 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...32,4
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis [% din Sr]		1...15
Devieria punctului de comutare [% din Sr]		-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		0...50
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]		105 x 80 x 40
Materiale		PPE modificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x Ø 28 mm; codificare: A		





Senzor inductiv

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Racord

