


Senzor inductiv

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	50
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	92 x 80 x 40

Aplicatie

Caracteristici speciale	anti-stropi
-------------------------	-------------

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Clasa de protectie	I
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	6
Curent sarcină minim [mA]	5,5
Curent de scurgere Max. [mA]	1,7 (140 V AC/DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	450
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	450



Senzor inductiv

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Frecvența de comutare DC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	50
Distanța de operare	[mm]	0...40,5; (montat îngropat în oțel moale (ST37))
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,48 / Aluminiiu: 0,46 / Cupru: 0,38
Histerezis	[% din Sr]	3...20
Devierirea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	92 x 80 x 40
Materiale		Capsula: Zinc turnat sub presiune; PPO anti-stropi; fata activa: PPO anti-stropi
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
	scurtcircuit	LED, rosu/verde clipeste alternativ
Accesorii		
Articole livrate		Capac sigilare: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IDC2050BARKA/SC/LS-100AK

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C; Blocare: alama, strat alb bronz

