


Senzor inductiv

ID-3050-BPKG/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: ID5033

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	50
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv

ID-3050-BPKG/10M

Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	50	
Distanța de sesizare reglabila	da	
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica	50	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	50 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...40,5	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conductanta	3 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	1390	
Date mecanice		
Greutate [g]	919	
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30	
Materiale	PPE	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Șurubelniță: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

ID5032




Senzor inductiv

ID-3050-BPKG/10M

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
	negru