




Senzor inductiv

IF-2002-BBOW/ 6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		2
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M12 x 1 / L = 71,5

Date electrice

Frecvența AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la schimbarea polarității		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		8,5
Curent sarcină minim [mA]		8
Curent de scurgere Max. [mA]		2
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]		25
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]		2
Distanța reală de sesizare Sr [mm]		2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / AluminIU: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]		1...15
Devieria punctului de comutare [% din Sr]		-10...10


IF0012



Senzor inductiv

IF-2002-BBOW/ 6m

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2
MTTF	[ani]	932
Date mecanice		
Carcasa		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 71,5
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		PBT
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Conectare electrică		
Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; acționare rapidă	
Accesorii		
Accesorii (furnizate)	piulite de blocare: 2	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Racord		



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă

Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhiva