


IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 70

Caracteristici speciale	contacte aurite; Carcasa complet metalica; Factor corecție K=1
Aplicatie	Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 20
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curent de scurgere Max. [mA]	0,1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Distanță de comutare	[mm]	8
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	8 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...6,48



Senzor inductiv complet din metal

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 1 / alama: 1 / Aluminiiu: 1 / Cupru: 1	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare		-10...10	
		[% din Sr]	
Factor corecție K=1		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	0...100
Protecție		IP 68; IP 69K	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-5 Surge		0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conductanta		10 V
	EN 55011		Clasa B
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni		[mm]	M12 x 1 / L = 70
Desemnarea firului		M12 x 1	
Materiale		Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L)	
Carcasa complet metalica		da	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	4 x 90° LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Racord			

IFT225



Senzor inductiv complet din metal

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Conector: 1 x M12; Contacte: aurit