

IGA3005-BPKG/V4A/6M





Senzor inductiv

IGA3005-BPKG/V4A/6M

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

MTTF

[ani]

1884

Date mecanice

Greutate

[g]

367

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

montaj la același nivel

Dimensiuni

[mm]

M18 x 1 / L = 80

Desemnarea firului

M18 x 1

Materiale

inox (1.4571/316Ti); PBT

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Observații


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



BK = Culorile conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 albastru