


Senzor inductiv

IIK2015RABOA/LS-104AK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	Conectabil în serie: 4 bucati
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 72

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; Distanță de comutare mare
-------------------------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie	II
Protectie la schimbarea polarității	da

Iesiri

Model electric	Conectabil în serie: 4 bucati
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	7,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	7,5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	4
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)



Senzor inductiv

IIK2015RABOA/LS-104AK

Frecvența de comutare AC	[Hz]	40
Frecvența de comutare DC	[Hz]	25
Testat pentru scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța de operare	[mm]	0...12,1
Distanță de comutare mare		da
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conductanță	10 V
	EN 55011 emisie	Clasa B
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 72
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; fata activa: PBT; piulite de blocare: alama
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
	Indicații	
	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1	
	≤ 2 A	
	acționare rapidă	
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IIK2015RABOA/LS-104AK

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C; Contacte: aurit

