


Senzor inductiv

IIK3012BBPKG/3,2M/PH/packard

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	12
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 58

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare
-------------------------	---------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	12
Distanța de operare [mm]	0...9,72
Distanță de comutare mare	da

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
--------------------	---



Senzor inductiv

IIK3012BBPKG/3,2M/PH/packard

Histerezis	[% din Sr]	1...20
------------	------------	--------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Protecție		IP 69K

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	Emitere perturbare și imunitate conform Liniei directe pentru autocamioane 95/54/EG	
	imunitate la zgomot în conformitate cu DIN ISO 11452-2	120 V/m
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 rețea linie la linie
	EN 61000-4-6 HF conductanță	10 V
	EN 55011 emisie	Clasa B
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	150 g 11 ms half-sine; 3 socuri în fiecare direcție de-a lungul celor trei axe de coordonate -40 °C and 70 °C

Date mecanice

Greutate	[g]	0,273
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 58
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		Manson filetat: alama strat alb bronz; fata activa: PBT; capac: TPU

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 3,2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Racord



II5967



Senzor inductiv

IIK3012BBPKG/3,2M/PH/packard

Conector: 1 x Weather-Pack ((12010717))
