


IIB3022-BPKG/V4A/US-104



Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	22
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 50

Caracteristici speciale	contacte aurite; Distanță de comutare mare
Aplicatie	Procese de curățare periodică

Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	10; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Distanță de comutare	[mm]	22
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	22 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...17,82
Distanță de comutare mare		da



Senzor inductiv

IIB3022-BPKG/V4A/US-104

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis [% din Sr]	3...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	0...100	
Protectie	IP 68; IP 69K; ("COP")	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	1134	
Aprobare UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate [g]	100,1	
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 50	
Desemnarea firului	M30 x 1,5	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x 90° LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
2 1 3 4 		

Senzor inductiv

IIB3022-BPKG/V4A/US-104

Racord

