


Senzor inductiv

IME2015BABOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM0011

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Funcții de ieșire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 120

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Funcții de ieșire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC	[V]	6
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare AC	[V]	6,5
Curent sarcină minim	[mA]	5



Senzor inductiv

IME2015BABOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)	
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100	
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)	
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	55	
Protecție la scurtcircuit		nu	
Protecție suprasarcina		nu	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	15	
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Distanța de operare	[mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 120	
Materiale		PPE	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații			
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere	
Unitate de ambalare		1 buc.	



Senzor inductiv

IME2015BABOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Conectare electrică

Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord

