

Senzor inductiv cu interfata AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5118

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	AS-i
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
-------------------------	-----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	AS-i
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor inductiv cu interfata AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Protectie suprasarcina	da				
Raza de detectie					
Distanță de comutare	[mm]	15			
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70			
Protectie		IP 67			
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2				
	EN 55011		Clasa B		
Clasificare AS-i					
Configuratie I/O AS-i	[hex]	1			
Cod ID AS-i	[hex]	1			
Încărcare a biților de date	Tip	Intrare	Intrare	Intrare	Ieșire
	Denumire	semnal de comutare	zona sigura	Pregatit pentru operare	Test
	Status = 0	tinta in afara zonei active	tinta in zona incerta	dispozitiv defect sau tinta s-a ciocnit cu senzorul	Nefolosit
	Status = 1	tinta in zona activa	tinta in zona respectiva	unitate gata de functionare	Nefolosit
Date mecanice					
Carcasa	rectangular				
Mod de instalare	montaj la același nivel				
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66			
Materiale	Capsula: PBT; fata activa: PPE; prindere: PPS				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben		
	domeniu nesigur		1 x LED, roșu bobina senzorului are cablul intrerupt, bobina senzorului este in scurt-circuit Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)		
Accesorii					
Articole livrate	Brățară de montaj: 1				
	Cheie hexagonală: 1				
Observații					
Observații	5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere				
	gama asigurata: aprox. 10...80 % al Sn				
Unitate de ambalare	1 buc.				



Senzor inductiv cu interfata AS-i

IMC2015-ASI /US-100

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

