

Senzor inductiv

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5124

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Distanță de comutare [mm]	20
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; Factor corecție K=1; anti-stropi
-------------------------	---

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----



Senzor inductiv

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Functii de iesire		complementar	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	200	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	20	
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Distanța de operare	[mm]	0...16,2	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 1,1 / alama: 1,1 / Aluminiu: 1,1 / Cupru: 1,1	
Histerezis	[% din Sr]	3...15	
Devierea punctului de comutare		-10...10	
	[% din Sr]		
Factor corecție K=1		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	
		-25...70	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	
		40 x 40 x 66	
Materiale		Capsula: PPE; fata activa: PPE anti-stropi; Capac conexiuni: PPS; prindere: PPS	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Brățară de montaj: 1	
		Cheie hexagonală: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

Senzor inductiv

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

