




Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Caracteristicile produsului		
Model electric		Conectabil în serie
Functii de iesire		2 x normal deschis
Distanță de comutare [mm]		4
Carcasa		rectangular
Date electrice		
Frecventa AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...140 AC / 10...140 DC
Clasa de protectie		I
Protectie la schimbarea polarității		nu
Iesiri		
Model electric		Conectabil în serie
Functii de iesire		2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		200
Frecventa de comutare AC [Hz]		25
Frecventa de comutare DC [Hz]		25



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Testat pentru scurtcircuit	nu	
Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	4	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	4 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...3,25	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF [ani]	514	
Aprobare UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Hazardous voltage
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate [g]	79	
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, roșu
Conectare electrică		
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	





Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă