




Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/3D

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IN512A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	2 x normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 26 x 26

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1300
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
Distanța reala de sesizare S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/3D

Distanța de operare	[mm]	0...3,2
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Marcaj ATEX		II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX		numai in legatura cu placa de montare
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,174
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 26 x 26
Materiale		Capsula: PBT; Capac: PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Placă de montaj: 1 #urub hexagonal: 2 x M5 x 35
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

IN508A




Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/3D

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
	alb