




Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/US/3D

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IN507A

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	2 x normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 26 x 47

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1300
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
Distanța reala de sesizare S_r [mm]	$4 \pm 10 \%$

IN509A



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/US/3D

Distanța de operare	[mm]	0...3,2
---------------------	------	---------

Precizia / Devieri

Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Marcaj ATEX		 II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20...60°C
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX		numai in legatura cu placa de montare
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2

Date mecanice

Greutate	[g]	0,1
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 26 x 47
Materiale		Capsula: PBT; Capac: PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate		Placă de montaj: 1
		#urub hexagonal: 2 x M5 x 35

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A




IN509A



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/US/3D

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb