


IN512A



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/3D



1 Carcasă pentru protecție la impact Grosimea peretelui 2 mm



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		2 x normal deschis
Distanță de comutare [mm]		4
Capsula		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 26 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		< 15
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/3D

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța de operare a camei de comutare (puck)	[mm]	1
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Marcaj ATEX		II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 X
Atentionare privind marcarea zonelor ATEX		numai în combinație cu capsula de protecție
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2
MTTF	[ani]	1064
Date mecanice		
Greutate	[g]	347,5
Capsula		rectangular
Dimensiuni	[mm]	40 x 26 x 26
Materiale		Capsula: PBT; Capac: PC; Carcasă pentru protecție la impact: Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Carcasă pentru protecție la impact
		#urub hexagonal: 2 x M5 x 35
		Placă de montaj: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

IN512A



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/3D

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord

