




## Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/0,50M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IN5251

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Caracteristicile produsului

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Model electric            | PNP            |
| Functii de iesire         | normal deschis |
| Distanță de comutare [mm] | 4              |
| Carcasa                   | rectangular    |
| Dimensiuni [mm]           | 40 x 26 x 26   |

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...36 DC |
| Consum de energie [mA]          | < 3        |
| Clasa de protecție              | II         |
| Protecție la polaritate inversa | da         |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Functii de iesire                                     | normal deschis       |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 1300                 |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protecție suprasarcina                                | da                   |

## Raza de detectie


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Distanță de comutare [mm]             | 4             |
| Distanța reala de sesizare $S_r$ [mm] | $4 \pm 10 \%$ |
| Distanța de operare [mm]              | 0...3,25      |



## Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/0,50M

| Precizia / Devieri               |                                                                     |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Factor de corectie               | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |                 |
| Histerezis                       | [% din Sr]                                                          | 3...15          |
| Devierea punctului de comutare   | [% din Sr]                                                          | -10...10        |
| Condițiile mediului              |                                                                     |                 |
| Temperatură de ambianță          | [°C]                                                                | -25...80        |
| Protectie                        |                                                                     | IP 67           |
| Teste / certificari              |                                                                     |                 |
| Ecranare electromagnetică        | EN 60947-5-2                                                        |                 |
|                                  | EN 55011                                                            | Clasa B         |
| Date mecanice                    |                                                                     |                 |
| Carcasa                          | rectangular                                                         |                 |
| Mod de instalare                 | nu se poate monta îngropat                                          |                 |
| Dimensiuni                       | [mm]                                                                | 40 x 26 x 26    |
| Materiale                        | PBT                                                                 |                 |
| Afisaj / elemente de operare     |                                                                     |                 |
| Display                          | Stare de funcționare                                                | 2 x LED, galben |
| Observații                       |                                                                     |                 |
| Unitate de ambalare              | 1 buc.                                                              |                 |
| Conectare electrică              |                                                                     |                 |
| Cablul: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |                                                                     |                 |
| Racord                           |                                                                     |                 |



|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| WH = | alb                   |