



Senzor inductiv

IS-2002-AROA RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 10 x 16

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	45...65
Tensiune de lucru [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la schimbarea polarității	nu

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	7
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	7
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]	25
Frecventa de comutare DC [Hz]	25



Senzor inductiv

IS-2002-AROA

RT

Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu
Raza de detectie	
Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,6
Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierirea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 67
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
	EN 55011
Aprobare UL	Clasa B
	Ta
	0...40 °C
	Enclosure type
	Type 1
	tensiune de alimentare
	Hazardous voltage
	UL numar fisier
	E174191
Date mecanice	
Greutate [g]	42,1
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	28 x 10 x 16
Materiale	PBT
Moment de strângere [Nm]	< 0,5; (cu saibe)
Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare
	1 x LED, roșu
Conectare electrică	
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Observatii	
Observatii	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

Senzor inductiv


IS-2002-AROA

RT

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă
Culorile conecticii :

BN =

maro

BU =

albastru