


Senzor capacitiv

KB-3020-APKG/NI/US-100-DPO

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KI5304 + E10077

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	20
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 34 / L = 93

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	13; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	40
Testat pentru scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	20
Distanța de sesizare reglabila	da
Distanța de sesizare implicita setata din fabrica [mm]	20
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	20 ± 10 %



Senzor capacitiv

KB-3020-APKG/NI/US-100-DPO

Distanța de operare	[mm]	0...16,2
---------------------	------	----------

Precizia / Devieri

Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 65
Imunitate ridicată		da; (Imunitate ridicată (la interferență de radiofrecvență indusă))

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	167,8
Capsula		cilindric
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	Ø 34 / L = 93
Materiale		PBT

Afișaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Cleme de montaj: 1
	Șurubelniță: 1

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A





Senzor capacitiv

KB-3020-APKG/NI/US-100-DPO

Racord

