




Senzor capacitiv

KD-2060-BBOA/NI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		60
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		120 x 80 x 30
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		8
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		10
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]		10



Senzor capacitiv

KD-2060-BBOA/NI

Frecvența de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu

Raza de detecție	
Distanță de comutare [mm]	60
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$60 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...48,6

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	Sticlă: 0,4 / apă: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-15...15

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65
Imunitate ridicată	da

Teste / certificări	
Ecranare electromagnetică	IEC 60947-5-2

Date mecanice	
Greutate [g]	0,397
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30
Materiale	PPE modificat

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Conectare electrică	
Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; acționare rapidă

Accesorii	
Articole livrate	Șurubelniță: 1
	#aibe elastice: 4
	Suruburi cu cap cilindric: 4

Observații	
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare	1 buc.

KD0013



Senzor capacitiv

KD-2060-BBOA/NI

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acțiune rapidă
Culorile conectării :

BN =

maro

BU =

albastru