
KG0007

Senzor capacitiv

KG-2008-BBOA/NI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 buton
2 LED 3 x

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	2,5...8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Aplicatie		
Caracteristici speciale		ajutor optic de reglare
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	30...250 AC / 20...250 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	8
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	10
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))

KG0007

Senzor capacitiv

KG-2008-BBOA/NI

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	90; (180 (...40 °C))	
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)	
Frecventa de comutare AC [Hz]	20	
Frecventa de comutare DC [Hz]	20	
Testat pentru scurtcircuit	nu	
Protectie suprasarcina	nu	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	2,5...8	
Distanta de sesizare reglabila	da	
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm]	8	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 65	
Imunitate ridicată	da	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	IEC 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 74	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	ajutor de setare	1 x LED, roşu
Ajutor optic de reglare	da	
Conectare electrică		
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida	
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	

KG0007


Senzor capacitiv

KG-2008-BBOA/NI

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Racord



Indicaţii siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida