


KGE3008-BPKG/NI



CE UK
CA



Senzor capacitiv

KGE3008-BPKG/NI

Distanța de operare	[mm]	0...6,5
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2
MTTF	[ani]	637
Date mecanice		
Greutate	[g]	81,5
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 110
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		PBT; PC
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...2,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5		
Racord		

