




Senzor capacitiv

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	15
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	10; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la schimbarea polarității		da
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare AC	[Hz]	40
Frecventa de comutare DC	[Hz]	40
Protectie suprasarcina		da



Senzor capacitiv

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT


Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...12,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT; Capac conexiuni: PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2 Șurubelniță: 1
Observații		
Observații		Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor capacitiv

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă