



Senzor capacitiv

KIA2010-ASI /US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

1 Inel legare la pământ



Caracteristicile produsului		
Model electric		AS-i
Distanță de comutare	[mm]	4...10
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Aplicatie		
Caracteristici speciale		ajutor optic de reglare
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...32 DC
Consum de energie	[mA]	50
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		AS-i
Frecventa de comutare DC	[Hz]	40
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4...10
Distanța de sesizare reglabila		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67



Senzor capacitiv

KIA2010-ASI /US-100

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Clasificare AS-i		
Configuratie I/O AS-i	[hex]	1
Cod ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		00501
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	ajutor de setare	1 x LED, roșu
Ajutor optic de reglare		da
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
		Șurubelniță: 1
Observații		
Observații		gama asigurata: aprox. 10...80 % al Sn
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



Racord

