


Senzor capacitiv

KNM30NPKBBOW/LS100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KI0054

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	distanță de comutare programabilă
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Aplicatie

Montaj	detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice
Mediu	material uscat vrac; lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...110

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	30...250 AC
Clasa de protectie	II

Iesiri

Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	10
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	200; (250 (...40 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]	5



Senzor capacitiv

KNM30NPKBBOW/LS100

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	distanță de comutare programabilă
Distanța de sesizare reglabila		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	IEC 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT; PP
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Programare	1 x LED, verde
	Eroare	1 x LED, roșu
Conectare electrică		
Protecție necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida	
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C		






Senzor capacitiv

KNM30NPKBBOW/LS100

Racord



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă