


# KT5006



## Buton capacitiv

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



| Caracteristicile produsului |      |                |
|-----------------------------|------|----------------|
| Model electric              |      | PNP            |
| Functii de iesire           |      | normal deschis |
| Dimensiuni                  | [mm] | Ø 100 / L = 11 |
| Aplicatie                   |      |                |
| Principiu de operare        |      | static         |
| Date electrice              |      |                |
| Tensiune de lucru           | [V]  | 12...30 DC     |
| Consum de energie           | [mA] | 30             |
| Clasa de protectie          |      | III            |

# KT5006



## Buton capacitiv

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Protectie la polaritate inversa            | da  |
| Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 500 |

### Iesiri

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Model electric                                    | PNP            |
| Functii de iesire                                 | normal deschis |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200            |
| Testat pentru scurtcircuit                        | da             |
| Protectie suprasarcina                            | da             |

### Timpi de raspuns

|                   |    |
|-------------------|----|
| Timp reactie [ms] | 35 |
|-------------------|----|

### Condițiile mediului

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -40...85                 |
| Protectie                    | IP 67; IP 69K; (frontal) |

### Teste / certificari

|            |     |
|------------|-----|
| MTTF [ani] | 394 |
|------------|-----|

### Date mecanice

|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate [g]    | 129,5                                                                                                      |
| Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 11                                                                                             |
| Materiale       | Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV transparent;<br>Capsula: PC/ABS negru; Rama inel: PC/ABS verde |

### Afisaaj / elemente de operare

|         |                      |                |
|---------|----------------------|----------------|
| Display | Stare de funcționare | 8 x LED, roșu  |
|         | Operare              | 8 x LED, verde |

### Accesorii

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Accesorii (opțional) | Rama in diferite culori |
|----------------------|-------------------------|

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificare: A



# KT5006



## Buton capacitiv

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

### Racord

