


# KT5309



## Buton capacitiv iluminat

KTMDF-EGRBPKG/2M



### Caracteristicile produsului

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Model electric    | PNP            |
| Functii de iesire | normal deschis |
| Dimensiuni [mm]   | Ø 32 / L = 31  |

### Aplicatie

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Principiu de operare | dinamic |
|----------------------|---------|

### Date electrice

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]                      | 12...30 DC |
| Consum de energie [mA]                     | 30         |
| Clasa de protectie                         | III        |
| Protectie la polaritate inversa            | da         |
| Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 500        |

### Iesiri

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Model electric                                    | PNP            |
| Functii de iesire                                 | normal deschis |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200            |
| Protectie la scurtcircuit                         | da             |
| Protectie suprasarcina                            | da             |
| Lungimea semnalului de iesire [ms]                | 300            |

### Timp de raspuns

|                   |    |
|-------------------|----|
| Timp reactie [ms] | 35 |
|-------------------|----|

### Condițiile mediului

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -40...85                        |
| Protectie                    | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal) |

### Teste / certificari

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ecranare electromagnetica | IEC 61000-4 |
|---------------------------|-------------|


# KT5309



## Buton capacitiv iluminat

KTMDF-EGRBPKG/2M

| Date mecanice                |                                                                   |                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Greutate                     | [g]                                                               | 119,5                             |
| Dimensiuni                   | [mm]                                                              | Ø 32 / L = 31                     |
| Materiale                    | inox (1.4404 / 316L); Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV |                                   |
| Afisaj / elemente de operare |                                                                   |                                   |
| Display                      | Stare de funcționare                                              | 1 x LED, roșu                     |
|                              | functie                                                           | 1 x LED, verde poate fi declansat |
| Accesorii                    |                                                                   |                                   |
| Articole livrate             | piulite de blocare: 1                                             |                                   |
|                              | Garnitura: 1                                                      |                                   |
| Accesorii (opțional)         | Disc cu simbol                                                    |                                   |
| Observații                   |                                                                   |                                   |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                                            |                                   |
| Conectare electrică          |                                                                   |                                   |
| Cablul: 2 m, PUR             |                                                                   |                                   |
| Racord                       |                                                                   |                                   |



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Culorile conecticii : |          |
| BK =                  | negru    |
| BN =                  | maro     |
| BU =                  | albastru |
| WH =                  | alb      |