




Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI0737--K-00KNPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: LI5144

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Lungimea tijei L [mm]	737

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Mediu	Emulsii; uleiuri
Nu poate fi folosit pentru	acizi; alcalini
Temperatura mediului [°C]	0...55; (la utilizarea în apă și medii pe bază de apă cu temperatura > 35° aparatul trebuie montat într-o țeavă climatizată)
Presiune tanc [bar]	0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019)

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	13; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Principiu de masură	capacitiv

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250



Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI0737--K-00KNPKG/US

Frecvența de comutare DC	[Hz]	5
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	737
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Clește cuplaj
	EN 61000-4-6 HF conductanță	10 V (500 Ω AC)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 16
Materiale		PP; TPE-V
Materiale în contact cu mediul		PP
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor pentru detectie nivel punctiform

LI0737--K-00KNPKG/US

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit

