


Senzor magnetic

MGK3070-BPKG/M/US-104-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MGS204

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	70; (raportata la magnet M 4.0)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 60

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
-------------------------	-----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	70; (raportata la magnet M 4.0)
---------------------------	---------------------------------



Senzor magnetic

MGK3070-BPKG/M/US-104-DPS

Sensibilitate magnetică	[mT]	0,8
-------------------------	------	-----

Precizia / Devieri

Histerezis	[% din Sr]	1...10
------------	------------	--------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Greutate	[g]	53,8
Capsula	Formă constructivă filet	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	Capsula: Oțel inox; fata activa: PBT portocaliu	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit





Senzor magnetic

MGK3070-BPKG/M/US-104-DPS

Racord

