


MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



CE



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Frecvența de comutare DC	[Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Suprafața activă de sesizare		în față
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu slot trapezoidal
Dimensiuni	[mm]	14 x 12 x 26
Materiale		Aluminiu; Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M8; codificare: A





Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Racord

