


MK501A



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



- 1 Clema de fixare
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	30
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10000
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2,8
Viteza de trecere	[m/s]	> 10
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	< 1,5



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Repetabilitate	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65; IP 67

Teste / certificări

Marcaj ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X	
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	3694

Date mecanice

Greutate	[g]	52,4
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Tip montare	Clema de fixare rapida cu slot combinat/ surub hexagonal, D 1.5	
Formă constructivă cilindrică	Cilindrii cu slot de tip T; (Adaptoarele permit montarea pe diferite tipuri de cilindrii)	
Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiale	PA; Oțel inox	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Carcasa cauciucata: 1	
	Clema cablu: 1	
	Acoperire de protecție: 1 x T-Nut, E12259	

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablul: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Piuliță hexagonală, rotabil, Oțel inox



MK501A



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Racord

