


MKT3020BANKG//A/0,3M/ZH/AS



CE cUL US LISTED UK CA



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3020BANKG//A/0,3M/ZH/AS

Repetabilitate	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
-------------------------	------	----------

Protecție		IP 65; IP 67
-----------	--	--------------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B

MTTF	[ani]	2076
------	-------	------

Aprobare UL	Numar certificare UL	C003
-------------	----------------------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	14,5
----------	-----	------

Mod de instalare		montaj la același nivel
------------------	--	-------------------------

Tip montare		Clema de fixare rapida cu slot combinat/ surub hexagonal, D 1.5
-------------	--	---

Formă constructivă cilindrică		Cilindrii cu slot de tip T
-------------------------------	--	----------------------------

Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
------------	------	--------------

Materiale		Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox
-----------	--	---

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate		Carcasa cauciucata: 1
------------------	--	-----------------------

		Clema cablu: 1
--	--	----------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: snap-fit
--





Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3020BANKG//A/0,3M/ZH/AS

Racord

