




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3020BBPKG/AI-H



- 1 Clema de fixare
2 fata activa



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	30
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	6000
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	> 10
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1

MK5158



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3020BBPKG/AI-H

Repetabilitate	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 65; IP 67; IP 69K
-----------	----------------------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B

MTTF	[ani]	2064
------	-------	------

Aprobare UL	Numar certificare UL	C003
-------------	----------------------	------

Date mecanice

Greutate	[g]	30,1
----------	-----	------

Mod de instalare	montaj la același nivel
------------------	-------------------------

Tip montare	Clema de fixare rapida cu slot combinat/ surub hexagonal, D 1.5
-------------	---

Formă constructivă cilindrică	Cilindrii cu slot de tip T
-------------------------------	----------------------------

Dimensiuni	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
------------	------	----------------

Materiale	Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox
-----------	---

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Carcasa cauciucata: 1
	Clema cablu: 1


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord



BN	Culorile conecticii
BK	maro
BU	negru
	albastru