

MK5215



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR



- 1 Clema de fixare
- 2 Suprafata activa de sesizare
- 3 ilustratie (exemplu)



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Imun la camp electromagnetic
Principiu de operare		suprimare a campurilor externe
Aplicatie		aplicatii de sudura
Imun la camp electromagnetic		da
Max. Imunitate la câmp electromagnetic	[mT]	200
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	300
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

Frecvența de comutare DC	[Hz]	9
Protecție la scurtcircuit		da
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2,8
Viteza de trecere	[m/s]	< 0,25
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	< 1,5
Repetabilitate	[mm]	< 0,2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65; IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanță	10 V
	EN 55011	Clasa B
Rezistența la vibrații	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanță sau 55 Hz
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 socuri / 11 ms semi-sinus (x, y, z)
Aprobare UL	Numar certificare UL	C003
Date mecanice		
Greutate	[g]	17
Mod de instalare		montaj la același nivel
Tip montare		Clema de fixare rapidă cu slot combinat/ surub hexagonal, D 1.5
Formă constructivă cilindrică		Cilindrii cu slot de tip T
Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiale		Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox; Piuliță moletată: PTFE stratificat; tub protecție: PTFE stratificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Carcasa cauciucată: 1
		Clema cablu: 1
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR; tub protecție

Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliță moletată, rotabil



Racord

