


O2M211



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/170/M



Caracteristicile produsului

Rezoluție imagine	[px]	640 x 480
Unghi de deschidere	[°]	170 x 117

Aplicatie

Caracteristici speciale	cablu ecranat
Aplicatie	Funcție oglinda integrată

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	12...32 DC
Consum de energie	[mA]	< 280; (cu încălzire lentilă)
Protecție la supratensiune		da
Senzor de imagine		¼" 4:3 VGA senzor color de imagine CMOS
Curent de vârf de comutare	[mA]	1000



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Durata varfului de curent la pornire	[ms]	2
--------------------------------------	------	---

Iesiri

Iesire video	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
--------------	--

Raza de detectie

Dimensiunea campului de vizualizare	[mm]	Distanța de operare [m]	câmp vizual [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Rezoluție imagine	[px]	640 x 480			
Unghi de deschidere	[°]	170 x 117			
Sensibilitate la lumina	[LUX]	< 0,05			
Interval dinamic	[dB]	> 80			

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protecție		IP 67; IP 69K

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-4	mediu industrial
	DIN EN 61000-6-2	mediu industrial
	UN-ECE R10	
Rezistență la șoc		50 g
Rezistență la vibrații	Domeniul de frecvență 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Test pulverizare soluție salină	IEC 60068-5-52	

Date mecanice

Greutate	[g]	301,7
Dimensiuni	[mm]	Ø 55 / L = 52
Materiale	Capsula: PC/ABS; lentilă frontală: Poliamidă fibra de sticlă armată	

Accesorii

Articole livrate	Set montaj:	E2M210
	Șuruburi:	2 x M6 x 20
	Saibe	
	Piulițe:	2 x M6, autoblocare
	garnitură antiderapare	

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Camera analogica pentru masini mobile

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, ecranat; Ecranul este conectat

Conector: 1 x M16; codificare: A; Cablu de conectare ecranat: true



1	cablu coaxial semnal video
2	ecran coaxial video GND
3	U+
4	0 V