O2D900


Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BACKLIGHT 25X25 RED

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O2D940

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roşie
Aplicatie		
Camp iluminat	[mm]	25 x 25
Forma constructivă		Lumină de fundal
Tip de operare		intensitate luminoasa mare (Lungimea max a pulsului: 50 ms; max. mark-to-space ratio: 1/10); intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile)
Date electrice		
Tolerante tensiune operare	[%]	-10...10
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	Tip de operare "Operare de durată": 50; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 25
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roşie
Lungime de unda	[nm]	660
Intrări		
Trigger		24 V PNP (IEC 61131-1)
Iesiri		
Protectie suprasarcina		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Protectie		IP 65

O2D900


Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BACKLIGHT 25X25 RED

Protectie supraincalzire		da
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	509
Date mecanice		
Greutate	[g]	94,5
Dimensiuni	[mm]	66,5 x 33,4 x 9,2
Materiale		Aluminiu
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare iluminat	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	Supratemperatură/ supracomandă	1 x LED, roşu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²

Racord



negru	Trigger
alb	Tip de operare "Putere ridicată a luminii"
	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb