
O2D919

Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumina alba
Aplicatie		
Camp iluminat	[mm]	Ø 106 / Ø 66; (exterior / interior)
Forma constructivă		inel
Tip de operare		intensitate mare a luminii (pulsare,functionare permanenta numai cu racire); intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile)
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	Tip de operare "Operare de durată": 800; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 1200
Tip lumină		Lumina alba
Temperatura de culoare	[K]	5600
Intrări		
Trigger		24 V PNP
Raza de detectie		
Unghiul de apertura cilindric	[°]	120
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...55
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75

O2D919

Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

RINGLIGHT 106x66 W/0,3M/US

Protectie		IP 65
Protectie supraincalzire		da; (dezactivare la 65...75 °C)
Teste / certificari		
Siguranta fotobiologica		exempt group; (DIN EN 62471:2008)
Date mecanice		
Greutate	[g]	488
Dimensiuni	[mm]	Ø 122 / L = 20,5
Materiale		Aluminiu negru eloxat
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display		Leduri multicolore, 3 culori
	Stare iluminat	galben
	Operare	verde
	Depasire limita temperatura	roşu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.


Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, negru; 4 x 0,34 mm²

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



4	Trigger
2	Tip de operare "Putere ridicată a luminii"