


Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
------------	-----------------------------

Aplicatie

Camp iluminat [mm]	10 x 150
Forma constructivă	bari
Tip de operare	intensitate mare a luminii (pulsare, functionare permanenta numai cu racire); intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile)

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	Tip de operare "Operare de durată": 415; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 640
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu



Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Lungime de unda	[nm]	875
-----------------	------	-----

Intrări

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-10...55
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75
Protectie		IP 65
Protectie supraincalzire		da; (dezactivare la 65...75 °C)

Teste / certificari

Siguranța fotobiologică	Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	---------------------------------------

Date mecanice

Greutate	[g]	218,5
Dimensiuni	[mm]	200 x 13 x 18
Materiale		Aluminiu negru eloxat
Material lentila		Sticlă

Afișaj / elemente de operare

Display	Stare iluminat	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	Depasire limita temperatura	1 x LED, roșu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, negru; 4 x 0,34 mm²

Conector: 1 x M12; codificare: A




O2D925



Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Racord



4	Trigger
2	Tip de operare "Putere ridicată a luminii"