


Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
------------	-----------------------------

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Camp iluminat [mm]	25 x 25
Forma constructivă	Lumină de fundal
Tip de operare	Operare la lumină normală sau pulsantă

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	< 80
Clasa de protecție	III
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	875

Intrări

Trigger	5...24 V
---------	----------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-10...50
Protecție	IP 54
Protecție supraincalzire	da; (> 50 °C)

Teste / certificari

Siguranța fotobiologică	exempt group; (EN 62471)
MTTF [ani]	310

Date mecanice

Greutate [g]	160,4
Dimensiuni [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5

O2D941



Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Materiale	Aluminiu
Material lentila	Sticlă

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare iluminat	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	Supratemperatură/ supracomandă	1 x LED, roșu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------


Conectare electrică

Cablu: 0,30 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru