


Iluminare externă LED pentru recunoașterea obiectelor

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
------------	--------------

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Camp iluminat [mm]	100 x 100
Forma constructivă	Lumină de fundal
Tip de operare	Operare la lumină normală sau pulsantă

Date electrice

Toleranțe tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	< 410
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	617



Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US


Intrări		
Trigger		5...24 V
Iesiri		
Protectie suprasarcina		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Protectie		IP 54
Protectie supraincalzire		da; (> 50 °C)
Teste / certificari		
Siguranta fotobiologica		exempt group; (EN 62471)
MTTF	[ani]	292
Date mecanice		
Greutate	[g]	450,1
Dimensiuni	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materiale		Aluminiu
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare iluminat	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	Supratemperatură/ supracomandă	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 0,3 m, PUR		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
		



Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Racord



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Culorile conecticii :

- | | |
|------|----------|
| BK = | negru |
| BN = | maro |
| BU = | albastru |