




## Senzor de tip bariera emitor

OAS-000A/LS500L/25M



1 comutator de selectie si potentiometru sub capac

### Caracteristicile produsului

|         |             |
|---------|-------------|
| Carcasa | rectangular |
|---------|-------------|

### Aplicatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Principiu de functionare | Bariera optica |
|--------------------------|----------------|

### Date electrice

|                          |      |                |
|--------------------------|------|----------------|
| Frecventa AC             | [Hz] | 47...63        |
| Tensiune de lucru        | [V]  | 20...250 AC/DC |
| Consumul max. de energie | [VA] | 3,5            |
| Clasa de protectie       |      | II             |

### Iesiri

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Protectie la scurtcircuit | nu |
| Protectie suprasarcina    | nu |

### Raza de detectie

|                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| Emitator / receptor |     | Emita#or |
| Rază de acțiune     | [m] | 25       |
| Distanța ajustabila |     | da       |

### Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...60 |
| Protectie               |      | IP 65    |



## Senzor de tip bariera emitor

OAS-OOOA/LS500L/25M

| Date mecanice    |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| Greutate         | [g]  | 335,658         |
| Carcasa          |      | rectangular     |
| Dimensiuni       | [mm] | 90 x 30 x 70    |
| Materiale        |      | PBT             |
| Material lentila |      | PMMA            |
| Aliniere lentila |      | optică laterală |


| Afisaj / elemente de operare |         |               |
|------------------------------|---------|---------------|
| Display                      | Operare | 1 x LED, roșu |

| Accesorii        |  |                                |
|------------------|--|--------------------------------|
| Articole livrate |  | Unghi de fixare<br>Șurubelniță |

| Observații          |  |        |
|---------------------|--|--------|
| Unitate de ambalare |  | 1 buc. |

## Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A



## Racord

