


Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FCKG/T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O4P500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 comutator de selectie si potentiometru sub capac
Receptor în optică superioară
Emitător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Filtru de polarizare; leșirea funcției de control
Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
leșirea funcției de control	da



Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FCKG/T

Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Incarcarea de curent maxima in modul de iesire dual	[mA]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da
Funcție timp	[s]	0,5...10
Raza de detectie		
Rază de acțiune	[m]	0,2...8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Rază acțiune cu referire la reflectorul prismatic	[m]	0,2...8; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabila		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	420
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere
Disponibil #i cu filtru de polarizare		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,291
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificat
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Elemente de operare	Întârzierea conectării sau a deconectării prin comutator culisant la alegere	
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20514	
	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	


Senzor optic retro-reflexiv

OAP-FCKG/T

Conectare electrică

terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5

Racord



5 leșirea funcției de control

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

