



Senzor de tip bariera emiator

OCS-00KG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5S500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 20
Diametrul maxim al spotului [mm]	670
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere



Senzor de tip bariera emitator

OCS-OOKG/US-100

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...60
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	49 x 15 x 42
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Material lentila		PMMA
Afișaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

