

Senzor de tip bariera receptor

OGE-HBOW/LS/CUBE

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular cu filet M18

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Clasa de protectie		II; (double insulated)
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	633

Iesiri

Funcții de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	30
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu

Raza de detectie

Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 20



Senzor de tip bariera receptor

OGE-HBOW/LS/CUBE

Distanța ajustabilă	nu
---------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
------------------------------	----------

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisie	Clasa B

Date mecanice

Greutate [g]	60,5
--------------	------

Carcasa	rectangular cu filet M18
---------	--------------------------

Dimensiuni [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
-----------------	--------------------

Desemnarea firului	M18 x 1
--------------------	---------

Materiale	Zinc turnat sub presiune; PEI
-----------	-------------------------------

Material lentila	PMMA
------------------	------

Aliniere lentila	optică laterală
------------------	-----------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Conectare electrică

Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; acționare rapidă
--------------------	---

Accesorii

Articole livrate	piulita de blocare: 1
------------------	-----------------------

Observații

Observații	a nu se conecta fără sarcină
------------	------------------------------

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Senzor de tip bariera receptor

OGE-HBOW/LS/CUBE


Racord



Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acțiune rapidă

diagrame si grafice

curba de crestere în exces



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor