




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular cu filet M18

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Clasa de protectie		II; (double insulated)
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	633

Iesiri

Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	8
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC	[Hz]	20
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcina		nu

Raza de detectie

Domeniu	[mm]	< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
---------	------	---



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	11
Dimensiunile spotului de lumina se referă la	la distanță maximă de tastare
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisie	Clasa B

Date mecanice

Greutate [g]	60,5
Carcasa	rectangular cu filet M18
Dimensiuni [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	Zinc turnat sub presiune; PEI
Material lentila	PMMA
Aliniere lentila	optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Conectare electrică

Protecție necesară	siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; acționare rapidă
--------------------	---

Accesorii

Articole livrate	piulita de blocare: 1
------------------	-----------------------

Observații

Observații	a nu se conecta fără sarcină
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Conector: 1 x 1/2"; codificare: C



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Racord



Indicații : siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A acționare rapidă