




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-HPKG/US100



Emițător în optică inferioară
Receptor în optică superioară



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Capsula		Formă constructivă filet
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Suprimare a fundalului
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	25
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	624
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Domeniu	[mm]	< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabila		nu
Diametrul maxim al spotului	[mm]	9



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-HPKG/US100

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	Domeniu	
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	372
Date mecanice		
Greutate	[g]	52,6
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Capsula: Oțel inox; PA; Etanșare: FKM
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

